

Typ GRG, mit 1 Stahlwanne und 3 Gitterrostböden

- 1 Auffangwanne aus Stahl und 3 verzinkte Gitterroste als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen

- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Detailabbildung: Gitterroste als Lagerebenen

Gefahrstoffregal Typ GRG, bestehend aus 1 Grundfeld GRG 1060 und 2 Anbaufeldern GRG 1360

Typ	GRG 1040	GRG 1060	GRG 1340	GRG 1360
Ausstattung Lagerebenen		3 x Gitterrost, verzinkt		
Ausstattung unterste Lagerebene		1 x Auffangwanne, lackiert		
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Fachlast [kg]	200	200	200	200
Auffangvolumen [l]	20	30	25	40
Grundfeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-562-33	199-560-33	199-568-33	199-572-33
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-563-33	199-561-33	199-569-33	199-573-33
ZUBEHÖR				
		zusätzliche Lagerebene		
Bestellnummer	199-598-33	199-596-33	199-602-33	199-604-33