


Hymer échafaudage roulant 8373

hauteur de portée 12,4 m, hauteur d'échafaudage 11,64 m, 5 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire, hauteur 10,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2950 x 1300 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 239932



HYMER



échafaudage roulant

- hauteur de portée 12,4 m
- hauteur d'échafaudage 11,64 m
- 5 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire
- hauteur 10,4 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2950 x 1300 mm
- 10 x 8/2 x 4 échelons
- avec mezzanine modulaire antidérapante et crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs
- application sûre grâce à rambarde périphérique et 4 potences pour une bonne stabilité
- rehausse avec décalage en hauteur possible
- avec 4 potences
- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium
- Force max. 150 kg/m²
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic

- groupe d'échafaudages 2
- assurance qualité selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie
- poids 543,6 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage	soubassement	4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
type d'échafaudage	échafaudage roulant	Capacité de charge de la surface	150 kg/m ²
matériau échafaudage	aluminium	équipement échafaudage	mezzanine modulaire antidérapante, crochet de sécurité
Hauteur d'échafaudage	11,64 m	fonction échafaudage	rehausse avec décalage en hauteur possible
hauteur	10,4 m	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique // 4 potences
Hauteur d'accès	12,4 m	groupe d'échafaudage	2
nombre de mezzanines modulaires	5	Mode de montage	rapide grâce à des fermetures à clic
largeur de mezzanine modulaire	2950 mm	roulant	oui
profondeur de mezzanine modulair	1300 mm	rambardes	oui
nombre d'échelons	10 x 8/2 x 4	norme	selon DIN EN 1004
passages	1 passage ouvert par mezzanine modulaire	garantie	10 années
nombre de potences	4 pièce	Poids	543,6 kg