

## Treston bac pour rayonnages et armoires ReBOX

hauteur x largeur x profondeur 80 x  
186 x 500 mm, en polypropylène  
recyclé industriellement, en gris

lot 20 pièce

Numéro d'article: 272159



TRESTON

bac pour rayonnages et armoires









- convient pour tous les rayonnages modulaires métriques
- hauteur x largeur x profondeur 80 x 186 x 500 mm
- en polypropylène recyclé industriellement
- en gris
- guidage à rainure pour l'insertion de cloisons intermédiaires
- largeurs identiques gerbables
- résistant à la température de -20 °C à +75 °C
- résistant résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
- volume de livraison : étiquette autocollante incluse
- 5 années de garantie

### Détails techniques

type de récipient	bac pour rayonnages et armoires	convient pour aliments	non
convient pour (produit/matériau)	rayonnages modulaires métriques	Division	préparées
hauteur	80 mm	couleur	gris
largeur	186 mm	résistance à la température	-20 °C à +75 °C
profondeur	500 mm	résistance	résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
matériau	polypropylène	volume de livraison	étiquette autocollante incluse

conducteur d'électricité	non	garantie	5 années
gerbable	oui	Poids	9,8 kg
emboîtable	non		

## Cela s'adapte aussi ...

203969		chariot à plateaux, force 250 kg, Avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
215728		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 80 mm
221120		papier d'essuyage, 1000 lingettes, roulette longueur x diamètre 300 m x 250 mm, qualité de papier non tissé recyclé, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
223712		stylos à bille, couleur d'encre noir, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
242396		rouleau papier d'essuyage en distributeur, 200 lingettes, longueur x largeur 300 x 250 mm, rouleaux longueur x largeur 60 m x 250 mm, pour un retrait facile de tous 300 mm perforé, en cellulose recyclée, équipé de avec poignée, fixation installation possible dans le support mural fourni
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
529928		escabeau universel léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 0,85 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium