

fetra chariot-armoire

force 400 kg, plateau longueur x largeur 1120 x 650 mm, châssis en RAL5007 bleu brillant, soubassements : 4 tiroirs, avec bandage TPE

Numéro d'article: 299663



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot bloc-coffre

Force 400 kg

chariot-armoire

- force 400 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1120 x 650 mm
- châssis en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- soubassements : 4 tiroirs
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes à freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

équipement roue roulettes pivotantes avec freins

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| type de chariot | chariot-armoire | matériau | acier |
| charge | 400 kg | conducteur d'électricité | non |
| longueur de plateau | 1120 mm | poignée | 1 pièce |
| largeur de plateau | 650 mm | disposition des roues | rectangulaire |
| équipement chariot | 4 tiroirs | couleur | bleu brillant // RAL5007 |
| nombre de plateaux | 3 pièce | norme | EN 1757-3 (frein) |
| hauteur | 850 mm | garantie | 10 années |
| pneumatique | TPE | Poids | 86 kg |
| nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 146367 |  | roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 225608 |  | protection hygiénique, en film PVC, haute transparence, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5007 bleu brillant, hauteur x largeur x profondeur 1529 x 1066 x 96 mm, hauteur de paroi 1110 mm |
| 225609 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225611 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225613 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225614 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225615 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225622 |  | porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 600 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 309734 |  | roue, avec bandage polyamide, diamètre 160 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |