

élingue

2 brins, force 0 - 45° / 45 - 60° 5600 / 4000 kg, longueur utile 1 m, Ø câble de levage 20 mm, avec crochet à large ouverture

Numéro d'article: 505013



Élingue

2 brins

élingue

- 2 brins
- force 0 - 45° / 45 - 60° 5600 / 4000 kg
- longueur utile 1 m
- Ø câble de levage 20 mm
- avec crochet à large ouverture
- en acier
- selon DIN EN 13414-1 et les recommandations de la FSA (association de sécurité allemande)

Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	nombre de chaînes	2 pièce
équipement d'arrimage	élingue	type de crochet	crochet à large ouverture
charge (simple directe)	5600 kg	Diamètre du câble de levage	20 mm
Force 0-45°	5600 kg	matériau	acier

Force 45-60°	4000 kg	norme	DIN EN 13414-1 // recommandations FSA
longueur utile	1 m	Poids	12,48 kg

Accessoires

505033	.	Allongement pour élingue, force 5600 kg, 2 brins, supplément de prix par mètre ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	---