


## Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 800 x 1005 x 695 mm, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 526228



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



## Thurmetall Armoire à tiroirs

Force par tiroir 75 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 800 x 1005 x 695 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV








- 5 années de garantie

## Détails techniques




type de meuble	armoire	grille de compartimentage transv	30 mm
type d'armoires	armoires à tiroirs	grille de compartimentage longit	50 mm
matériau	acier	glissière tiroir	rail télescopique
hauteur	800 mm	extension tiroir	100 %
largeur	1005 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement armoire	tiroirs	blocage d'extension	blocage d'extension
nombre de tiroirs	6 pièce	verrouillable	oui
tiroir réglable en hauteur	25 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre x hauteur tiroirs	2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x200 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	roulant	non
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	certification	GS // TÜV
hauteur frontale 200 mm	1 pièce	garantie	5 années
capacité de charge de tiroir	75 kg	Poids	136 kg

## Accessoires

501093		cloison de séparation, 3 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 900 mm
501095		cloison de séparation, 3 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 200 / 250 mm, largeur 900 mm
501109		cloison de séparation, 6 séparateurs longitudinaux + 14 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 900 mm
501110		cloison de séparation, 6 séparateurs longitudinaux + 14 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 900 mm
501111		cloison de séparation, 6 séparateurs longitudinaux + 14 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 900 mm
501112		cloison de séparation, 6 séparateurs longitudinaux + 14 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 200 / 250 mm, largeur 900 mm
501147		kit de bacs de rangement, composé de 42 bacs, 30 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 900 mm
501148		kit de bacs de rangement, composé de 42 bacs, 30 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 900 mm
501160		kit de bacs de rangement, composé de 27 bacs, 27 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 900 mm

501161		kit de bacs de rangement, composé de 27 bacs, 27 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 900 mm
501168		insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 900 mm, largeur 900 mm, en noir
501172		tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 900 mm, largeur x profondeur 900 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite
532138		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm
532139		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm

### Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé