

Feuille de données du produit



Article N°: 1166 Plateau Roulant

Equipements de manutention



Plateau roulant en profilé d'acier avec plateau bois, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 roues pivotantes à bandage TPE 125 x 32, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	500
Largeur de surface utile (mm)	500
Hauteur de zone de chargement (mm)	199
Longueur totale (mm)	500
Largeur totale (mm)	500
Hauteur totale (mm)	199
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	13
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976011660