

# Feuille de données du produit



Article N°: 32911 Servante pour bacs plastiques

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 13 mm. Plateaux inclinables de 15° et 30°. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire : 50 kg.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	200
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	605
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	405
<b>Hauteur plateaux (mm)</b>	209, 664, 1164
<b>Charge par plateau (kg)</b>	50
<b>Longueur totale (mm)</b>	821
<b>Largeur totale (mm)</b>	455
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1178
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	125 x 32
<b>Configuration</b>	Holzböden
<b>Poids (kg)</b>	33
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976013695