


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2593 Basiswagen



Gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	800
Laadvlakhoogte (mm)	270
Totale lengte (mm)	1269
Totale breedte (mm)	809
Totale hoogte (mm)	270
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	33
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	44219910
GTIN	4017976025933