



Product data sheet

Art nr.: 3270/7016 Materiaalstandaard "GREY EDITION"

Transportmiddelen



Voor eurobakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstaal-/buisconstructie met platform van staalplaat met aan alle zijden een opstaande rand 20 mm hoog. Niet kantelbaar, in hoogte verstelbaar in een raster van van 25 mm. Gepoedercoat antracietgrijs RAL 7016. 4 Zwenkwielen, naaf met glijlagers, waarvan 2 met rem, conform EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	150
laadvlak lengte (mm)	605
laadvlak breedte (mm)	405
Hoogte verstelbaar van-naar (mm)	720-995
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	75 x 25
Gewicht (kg)	16,8
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	94032080
GTIN	4017976332703