



Product data sheet

Art nr.: 32911 Bijzetwagen

Transportmiddelen



Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 3 houten platen, rand 10 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Bovenste en middelste laadvlak naar beiden zijden 15° en 30° kantelbaar, vergrendeling door middel van verende pen. Totale lengte: 820 mm, totale breedte: 450 mm. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	200
laadvlak lengte (mm)	605
laadvlak breedte (mm)	405
Etagehoogten (mm)	209, 664, 1164
Draagvermogen etage (kg)	50
Totale lengte (mm)	821
Totale breedte (mm)	455
Totale hoogte (mm)	1178
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Uitvoering	Holzböden
Gewicht (kg)	33
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976013695