



Product data sheet

Art nr.: B1345P Stoelensteekwagen

Transportmiddelen



Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd van B1325P en draagarmen van stalen buis. Stabiel gelaste constructie, poedercoating, alleen blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg met rollager. De draagarmen zijn d.m.v. klemmen aan de steekwagen geschroefd. Na het losdraaien van de 2 schroeven traploos in hoogte verstelbaar. De draagarmen zijn voorzien van een beschermingslang. Draagarmenlengte 500 mm; draagarmbreedte 320 mm; draagvermogen 70 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
Schepbreedte (mm)	320
Schepdiepte (mm)	250
Totale breedte (mm)	580
Totale diepte (mm)	862
Totale hoogte (mm)	1300
Wielen	Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm)	260 x 85
Uitvoering	für Stühle
Wenk	Draagvermogen draagarmen: 70 kg
Gewicht (kg)	16,7
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976131238