

AOC Monitor M2470swh 23,6" TFT WLED mit Lautsprechern



Das 23,6-Zoll-WLED-Display wurde für rasanten Spaß und Unterhaltung entwickelt, zudem bietet es beeindruckende Leistung für die Computerarbeit zu Hause. Das MVA-Panel liefert extra-breite Betrachtungswinkel von 178 Grad. Mit den hohen Kontrastverhältnissen und Full HD-Auflösung genießen Sie zudem eine hervorragende Bildqualität.

Mit Full HD-Auflösung und hohen Kontrastverhältnissen bietet das 23,6-Zoll-Display M2470SWH brillante Bildqualität und scharfe, klare Bilder – selbst in den dunkelsten Bildschirmbereichen. Die hochentwickelte MVA-Panel-Technologie liefert ultra-breite Betrachtungswinkel von 178 Grad, um sicherzustellen, dass Sie von jeder Sitzposition aus jedes Detail sehen können. Integrierte VGA- und HDMI-Anschlüsse machen es einfach, Ihren Computer, Media-Center und Spielkonsole anzuschließen, und die integrierten Lautsprecher und der Kopfhöreranschluss eignen sich ideal für das Hören von Musik oder für Gespräche mit Freunden.

Drei-Jahres-Garantie

AOC steht hinter der Qualität jedes einzelnen Monitors und bietet daher eine großzügige Drei-Jahres-Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit werden alle AOC-Displays mit Herstellungsfehlern oder fehlerhaften Komponenten repariert oder ohne zusätzliche Kosten ersetzt. Lesen Sie dazu die komplette AOC-Garantieerklärung.

HDMI-Eingang

High Definition Multimedia Interface oder HDMI ist ein globaler Standard für die digitale Übertragung von hochauflösendem Video und Mehrkanal-Audio. Mit dieser vielseitigen Einzelkabelösung können Sie ganz einfach Ihr Display an Geräte wie Computer, Laptops, Spielkonsolen und Media-Player anschließen.

Bildschirmdiagonale (Zoll)	23,6
Bildschirmdiagonale (cm)	59,9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	MVA
Anzeige	LED
Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Form des Bildschirms	Flach
Sichtbare Größe (horizontal) (cm)	52,1
Sichtbare Größe (horizontal) (mm)	521,28
Sichtbare Größe (vertikal) (cm)	29,3
Sichtbare Größe (vertikal) (mm)	293,32
HD-Typ	Full HD
Bildschirmauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Bildwiederholrate (Hz)	60
Seitenverhältnis	16:9
Native Seitenverhältnis	16:9
Natives Seitenverhältnis	16:9
Pixel Abstand (mm)	0,272 x 0,272
Blickwinkel, horizontal (°)	178
Blickwinkel, vertikal (°)	178
Helligkeit (cd/m²)	250
Helligkeit (typisch) (cd/m²)	250
Reaktionszeit (ms)	5
Kontrastverhältnis	3000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1
3D	Nein
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Digital horizontale Frequenz (kHz)	30 - 83
Digital vertikale Frequenz (Hz)	50 - 76

Horizontaler Scanbereich (kHz)	30 - 83
Vertikaler Scanbereich (Hz)	50 - 76
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
HDMI-Version	1.4
Anzahl HDMI Anschlüsse	2
HDCP	Ja
Integrierter USB-Hub	Nein
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Konnektivität	3,5 mm
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
TV Tuner integriert	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
Vorderer Rahmen	Schwarz
Höhenverstellung	Nein
Schwenkbar	Nein
Neigungsverstellung	Ja
Pivot	Nein
Neigungswinkelbereich (°)	-5 - 25
Stromeingang	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
VESA Montageadapter (mm)	100 x 100
VESA-Halterung	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen	16
AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50 - 60
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	17,96
Stromverbrauch (typisch) (W)	17,96
Stromverbrauch (Standby) (W)	0,37
Stromverbrauch (aus) (W)	0,19
Energie-Effizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	41
Mitgelieferte Kabel	AC,HDMI,VGA
Stromkabellänge (m)	1,2
Ständer enthalten	Ja
Abnehmbarer Standfuß	Ja

Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
EPEAT Konformität	Gold
Energy Star-zertifiziert	Ja
RoHS-Kompatibel	Ja
Zertifizierung	TCO'7, TÜV GS, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307
Plug & Play	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Gerätebreite (inkl. Fuß) (mm)	551,4
Gerätehöhe (inkl. Fuß) (mm)	400,4
Gerätetiefe (inkl. Fuß) (mm)	221
Gewicht mit Untersatz (kg)	3,58
Gewicht (mit Standfuß) (kg)	3,58
Breite (mm)	551,4
Höhe (mm)	396,9
Tiefe (mm)	78,2
Verpackungsbreite (mm)	620
Verpackungshöhe (mm)	435
Verpackungstiefe (mm)	127
Paketgewicht (kg)	5,21
Paketgewicht (g)	5210