

Informazione prodotto

97 52 65 DG

Pinza a quattro punzoni per contatti torniti



- Dimensioni di crimpaggio regolabile in stadi da 0,01 mm
- Con indicazione digitale delle dimensioni di crimpaggio impostati
- Regolazione in mm, pollici o comparabili posizioni selettore sec. MIL
- Con tabella di rilevamento dei valori di regolazione
- Pinza in valigetta di plastica con inserto di materiale espanso e ausilio di posizionamento per l'alloggiamento dei contatti
- Per serrare contatti torniti
- Serraggio a quattro punzoni per connessioni di precisione
- Calibro a tampone per il controllo dell'esatto parametro di crimpaggio
- Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva di massima efficacia
- Maneggevolezza ergonomica con manici confortevoli
- Acciaio elettrico al cromo-vanadio di grado speciale, temprato a olio

Generico	
Art. No.	97 52 65 DG
EAN	4003773063216
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	633 g
Dimensioni	250 x 86 x 19 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Applicazione	contatti torniti (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacità in millimetri quadri	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Quantità di alloggiamento	1
diametro di contatto max.	7,5 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Indicatore digitale multifunzione, impostazione in mm, pollici o altre imodalità MIL