

fetra châssis roulant

force 600 kg, plateau longueur x largeur 800 x 600 mm, plateforme en contreplaqué avec revêtement en caoutchouc, structure coloris bleu, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage polyamide sur jante polyamide



Numéro d'article: 119204

fetra
Transportgeräte



fetra Plateau roulant

Force 600 kg

châssis roulant

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 800 x 600 mm
- plateforme en contreplaqué avec revêtement en caoutchouc
- structure coloris bleu
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- Avec bandage polyamide sur jante polyamide
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	barre directrice	non
type de rouleur	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	600 kg	pneumatique	polyamide
norme européenne	non	matériau de jante	polyamide
longueur de plateau	800 mm	roulement	roulement à rouleaux
largeur de plateau	600 mm	Diamètre de roue	125 mm

matériau de plateforme	contreplaqué	garantie	10 années
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	Poids	10 kg
couleur	bleu		