

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 60 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 50 x 18 mm, naaf met kogellager, centrale rem, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm

Artikelnummer: 139524



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Apparaatwielen

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel

- draagvermogen 60 kg
- met rubberbanden
- Antistatisch
- diameter x breedte 50 x 18 mm
- naaf met kogellager
- centrale rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

## Technische details

|                   |              |                     |                       |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| transporttechniek | rollen       | ruggat              | 10,2 mm               |
| roltype           | apparaatwiel | materiaal behuizing | staal                 |
| bouwmodel         | zwenkwiel    | zwenklager          | Kogelbaan, twee rijen |
| wiel uitvoering   | Tweelingwiel | rem                 | centrale rem          |
| draagvermogen     | 60 kg        | draadvangkappen     | nee                   |
| banden            | rubber       | totale hoogte       | 73 mm                 |

|                      |            |                     |                       |
|----------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| wiel-ø               | 50 mm      | wielbreedte         | 18 mm                 |
| elektrisch geleidend | ja         | uitlading           | 36 mm                 |
| materiaal velg       | kunststof  | loopvlak eigenschap | Antistatisch          |
| wiellager            | kogellager | oppervlak behuizing | verzinkt, gechromeerd |
| bevestigingselement  | ruggat     |                     |                       |