

fetra rolplateau met duwstang

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 450 mm,
laadhoogte 195 mm, platform van
hout, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL7015
leigrijs, 2 zwenk- en 2 bokwielen,
zwenkwielen met rem

Artikelnummer: 158740



fetra
Transportgeräte



fetra ESD rolplateau met duwstang

Draagvermogen 250 kg

rolplateau met duwstang

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 450 mm
- laadhoogte 195 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7015 leigrijs
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met Precisiëkogellager
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	stuurstang	ja
type roller	rolplateau met duwstang	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	250 kg	banden	TPE
euronorm	nee	wiellager	Precisiëkogellager
laadhoogte	195 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem

lengte laadvlak	600 mm	wiel-ø	125 mm
breedte laadvlak	450 mm	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	hout	garantie	10 jaar
etages aantal	2 stuks	kleur	leigrijs // RAL7015
materiaal	staal	gewicht	295 kg
materiaal verwerking	gelast		

Gerelateerde Producten

158816



scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm