

Krause montagetrap

bordes hoogte x breedte x diepte
600 x 520 x 305 mm, 3 roostertreden
(incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 203432



Krause Montagetrap

Universeel bruikbaar

montagetrap


- bordes hoogte x breedte x diepte 600 x 520 x 305 mm
- 3 roostertreden (incl. bordes)
- diepte trede 240 mm
- hoogte x breedte 600 x 730 mm
- van aluminium
- trede-boomverbinding gelast
- Antislip voetkappen
- gewicht 8 kg
- TÜV getest
- 10 jaar garantie








Technische details

stijgtechniek	montagetrap	diepte	880 mm
materiaal	aluminium	draagvermogen	150 kg
gebruik	eezijdig	in-/uitklapbaar	nee
hoogte sokkel	600 mm	verrijdbaar	nee
breedte sokkel	520 mm	sport-/dwarsverbinding	gelast
diepte sokkel	305 mm	veiligheidsbeugel	nee
diepte trede	240 mm	opbergbak	nee
treden aantal	3	onderbouw	Antislip voetkappen
type trede/sport	roostertreden	certificering	TÜV getest
hoogte	600 mm	garantie	10 jaar
breedte	730 mm	gewicht	8 kg

Gerelateerde Producten

203439		in hoogte verstelbare voetplaat voor montagetrap, met rubberen laag, hoogteverstelling 60 mm
--------	---	--

Dit past ook bij ...

213054		tape, standaardkleur, van PVC in geel, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217108		cutter, met automatisch inschuifbaar lemmer, lemmerlengte 18 mm, snijdiepte 3 - 10 mm, met riemclip en afbreekhulp
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit