

RAU

Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank adlatus 300

hoogte x breedte x diepte 720 - 1120
x 1500 x 800 mm, tafelblad van
massief beukenhout,
draagvermogen 300 kg,
hoogteverstelling via hefzuilen met
lineaire aandrijving, T-voetonderstel,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



RAU.



Artikelnummer: 222197

RAU Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank adlatus 300

altijd uitbreidbaar

Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 720 - 1120 x 1500 x 800 mm
- bladdikte 25 mm
- tafelblad van massief beukenhout
- draagvermogen 300 kg
- hoogteverstelling via hefzuilen met lineaire aandrijving
- T-voetonderstel
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	vorm onderstel	T-voetonderstel
type tafel	werkbank	materiaal onderstel	staal
hoogte	720-1120 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
breedte	1500 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035

diepte	800 mm	verrijdbaar	nee
dikte plaat	25 mm	levering	voorgemonteerd
draagvermogen	300 kg	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar	ja	WEEE-registratienummer	DE88847982
hoogteverstelling door	hefzuilen met lineaire aandrijving	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
werkbank uitrusting	geen	merk volgens EAR-registers	RAU
materiaal plaat	massief beukenhout	gewicht	70,8 kg
kleur plaat	beuken		

Gerelateerde Producten

222204		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 175 x 425 x 600 mm, 1 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222205		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222207		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222210		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 125 mm
222211		4 zwenkwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 125 mm
222212		accu, voor werkbank, nominale spanning 24 V

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm

