

schaarhefwagen

draagvermogen 1000 kg,
zwenkwiel met massief rubber-
banden, vorkrollen met
polyurethaan-banden

Artikelnummer: 225284



Schaarheftruck

Draagvermogen 1000 kg



schaarhefwagen

- draagvermogen 1000 kg
- zwenkwiel met massief rubber-banden
- vorkrollen met polyurethaan-banden
- hefhoogte 800 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- lengte 1690 mm
- gewicht 0 kg
- hefmotor 1,6 kW
- met accu 12V/60 Ah

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	hefhoogte (min.)	85 mm
hefwagentype	schaarhefwagen	hefhoogte (max.)	800 mm
draagvermogen	1000 kg	materiaal zwenkwiel	massief rubber
vorkbreedte	160 mm	materiaal vorkwielen	polyurethaan
lengte	1690 mm	snelheffing	nee
bediening heffing	elektrisch	spanningsverzorging	accu 12V/60 Ah
vermogen hefmotor	1,6 kW		

Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood