

Hupfer

RVS stelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1800 x 1200 x 600 mm, vaklast 150 kg, 4 niveaus met RVS rooster, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

Artikelnummer: 522957



HUPFER
we make work flow



Hupfer Levensmiddeleninhaakstelling

Basisstelling

RVS stelling - grondveld


- Geschikt voor levensmiddelen- en hygiënische omgevingen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 1200 x 600 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1150 x 540 mm
- 4 niveaus met RVS rooster
- Per 150 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door diagonaalschoren
- constructie van RVS
- staander met afsluitkappen aan bovenzijde
- staander met in hoogte verstelbare voeten
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod

- Leveringstoestand gedemonteerd
- met GS-vignet
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast


Technische details



meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	150 mm
stellingtype	stelling voor levensmiddelen	vakbreedte	1150 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakdiepte	540 mm
stellingveld	grondveld	gebruik	eenzijdig
geschikt voor (branches)	levensmiddelen- en hygiënische omgevingen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	RVS 1.4301	staander uitrusting	afsluitkappen aan bovenzijde
stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	1800 mm	kleur uitvoering	RVS
breedte	1200 mm	onderbouw	in hoogte verstelbare voeten
diepte	600 mm	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	150 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	1200 kg	certificering	GS
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	35,9 kg
legbord-/niveautype	RVS rooster		

Gerelateerde Producten

522968		RVS stelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1800 x 1175 x 600 mm, vaklast 150 kg, 4 niveaus met RVS rooster, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
523009		RVS stelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1800 x 1475 x 600 mm, vaklast 150 kg, 4 niveaus met RVS rooster, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
523122		diagonaalsteun voor inhaakstelling, voor elk derde aanbouwveld, van RVS
590298		RVS-legbord met sleuven voor RVS stelling, breedte x diepte 1150 x 540 mm, voor een vaklast van 150 kg

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
--------	---	---

526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten