

## BS-ROLLEN

### zwenkwiel met rem

draagvermogen 200 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 150 x 40 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm

Artikelnummer: 524881



BS ROLLEN®



## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 200 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 150 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 52 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	150 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	50 mm

draagvermogen	200 kg	naafboorgat	20 mm
banden	kunststof	wielbreedte	40 mm
wiel-ø	150 mm	uitlading	52 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	glijlager	lengte plaat	129 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	breedte plaat	106 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	RVS	oppervlak behuizing	mat
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen	gewicht	1,42 kg
rem	Dubbele rem		

## Gerelateerde Producten

524884



wiel, draagvermogen 200 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 150 x 40 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof