

**i** Antirutschoberfläche mit Aluminiumoxid Körnung, hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181). Für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen

### m2-Antirutschbelag™ Universal

Der universelle Belag für fast jeden Untergrund. Hervorragend geeignet für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionshallen oder Lagerhallen. Lieferbar als Rollen in verschiedenen Breiten.

- permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
- belastbar nach 6-8 Stunden nach Verklebung, maximale Klebkraft nach 72 Stunden
- geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen



60er Aluminiumoxid Körnung

Farbe	schwarz	grau	gelb	blau	rot	transparent
Bestellnummer Rollenbreite 19 mm*	263-629-J0	263-709-J0	263-658-J0	263-733-J0	263-757-J0	263-682-J0
Bestellnummer Rollenbreite 25 mm*	263-631-J0	263-711-J0	263-660-J0	263-734-J0	263-759-J0	263-684-J0
Bestellnummer Rollenbreite 50 mm*	263-633-J0	263-713-J0	263-662-J0	263-736-J0	263-761-J0	263-686-J0
Bestellnummer Rollenbreite 75 mm*	263-635-J0	263-715-J0	263-664-J0	263-738-J0	263-763-J0	263-688-J0
Bestellnummer Rollenbreite 100 mm*	263-637-J0	263-717-J0	263-666-J0	263-741-J0	263-765-J0	263-691-J0
Bestellnummer Rollenbreite 150 mm*	263-639-J0	263-719-J0	263-668-J0	263-743-J0	263-767-J0	263-693-J0

\*jeweils 1 Rolle, 18,3 m

### m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung



60er Aluminiumoxid Körnung

Farbe	gelb/schwarz	rot/weiß
Bestellnummer Rollenbreite 25 mm*	263-909-J0	263-933-J0
Bestellnummer Rollenbreite 50 mm*	263-911-J0	263-935-J0
Bestellnummer Rollenbreite 75 mm*	263-913-J0	263-937-J0
Bestellnummer Rollenbreite 100 mm*	263-915-J0	263-939-J0
Bestellnummer Rollenbreite 150 mm*	263-917-J0	263-940-J0

\*jeweils 1 Rolle, 18,3 m

**Kennzeichnung von Gefahrenstellen und Rutschsicherung in einem einzigen Produkt.**

- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
- rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m.
- Warnung vor dauerhaften, vorübergehenden oder besonderen Gefahrenstellen
- Integralprodukt (kein Laminat)
- permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung

### m2-Antirutschbelag™ Public 46

Ideal für stark frequentierte Bereiche, besonders verschmutzungsunempfindlich durch Gebrauchtoptik.

- hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- lang anhaltende hohe Signalwirkung
- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
- permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
- rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m.



46er Aluminiumoxid Körnung

Farbe	gelb
Bestellnummer Rollenbreite 25 mm*	264-257-J0
Bestellnummer Rollenbreite 50 mm*	264-258-J0
Bestellnummer Rollenbreite 100 mm*	264-259-J0
Bestellnummer Rollenbreite 150 mm*	264-260-J0

\*jeweils 1 Rolle, 18,3 m

### Große Bodenmarkierungssymbole

Mit klarem, dauerhaftem Druckbild und rutschsicherer Oberfläche (60er Körnung). Lieferbar als Warnzeichen (Dreieck mit Schenkellänge 600 mm) und Verbots-/Gebotszeichen (Kreis mit Durchmesser 400 mm)

Vorsicht Stapler



Fußgänger verboten



Für Fußgänger



Farbe	gelb/schwarz	rot/weiß	blau/weiß
Bestellnummer	264-070-J0	264-075-J0	264-083-J0

### m2-Antirutschbelag™ Verformbar

Der flexible Aluminiumrücken passt sich hervorragend an die Untergrundstruktur an, wie z.B. Riffel-, Well- und Tränenbleche.

- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
- rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m.
- auch zum Umkanten geeignet



60er Aluminiumoxid Körnung

**i** Für höchste Beanspruchungen finden Sie die Ausführungen "Extra Stark und Extra Stark Verformbar" in unserem Online-Shop (24er Aluminiumoxid Körnung)



Farbe	schwarz	gelb	gelb/schwarz
Bestellnummer Rollenbreite 25 mm*	264-194-J0	264-212-J0	264-223-J0
Bestellnummer Rollenbreite 50 mm*	264-196-J0	264-213-J0	264-224-J0
Bestellnummer Rollenbreite 75 mm*	264-198-J0	264-214-J0	264-225-J0
Bestellnummer Rollenbreite 100 mm*	264-200-J0	264-215-J0	264-226-J0

\*jeweils 1 Rolle, 18,3 m