

stumpf

Schubladenschrank

ES 510

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 500 mm, 18 Schublade(n), Verschließbar mit Zentralverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 118219

stumpf Schubladenschrank ES 510

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Mit Sichtfenster zur Beschriftung
- 18 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 45 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschließbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- 5 Jahre Garantie

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1500 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Tiefe	500 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Schließsystem	Zentralverschluss
Schubladen Anzahl	18 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladentraglast	45 kg	Griff	Griffleiste
Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene	fahrbar	nein
Auszug Schublade	100 %	Garantie	5 Jahre
Beschriftungsfeld	Sichtfenster zur Beschriftung	Gewicht	152 kg