

Einwegpalette

Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit

VE 5 Stück



Artikelnummer: 148637

Export-/Einwegpalette

mit Sicherungsrand

Einwegpalette

- Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm
- aus PE-Regenerat in anthrazit
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Gewicht 29 kg

Technische Details

Verpackungstyp	Palette	stapelbar	ja
Palettentyp	Einwegpalette	Unterbau	9 Füße
Material	PE-Regenerat	Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +60°C
Höhe	150 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Länge	1200 mm	Einfahrbreite Längsseite	590 mm
Breite	800 mm	Einfahrbreite Breitseite	700 mm
Traglast statisch	2500 kg	Traglast dynamisch	1200 kg
Gewicht	29 kg	Sicherungsrand	ja
Einfahrmöglichkeit	Allseitig	nestbar	ja
Oberdeck	durchbrochen	Farbe	anthrazit

Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm