

## Thurmetall Kombischrank Modul 2

Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1005 x 695 mm, 9 Schublade(n),  
Verschließbar mit Key Lock, 2  
Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in anthrazit,  
Front mit schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 218319



THURMETALL

5 YEARS  
WARRANTY



## Thurmetall Kombischrank Modul 2

### modular zusammenstellbar



Kombischrank

- Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1005 x 695 mm
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 9x100 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit Beschriftungsstreifen
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschließbar mit Key Lock
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Schranktyp	Schubladenschrank	Beschriftungsfeld	Beschriftungsstreifen
Material	Stahl	Farbe Korpus	anthrazit
Höhe	2100 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1005 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	695 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schubladen Anzahl	9 Stück	Farbe Boden	taubengrau
Schubladen Anzahl x Höhe	9x100 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Fronthöhe 100 mm	9 Stück	abschließbar	ja
Schubladentraglast	75 kg	Schließsystem	Key Lock
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	fahrbar	nein
Traglast Fachboden	75 kg	Garantie	5 Jahre
Auszug Schublade	100 %	Gewicht	265 kg

## Zubehör

218346		Doppel-Flügeltür, in anthrazit, Höhe x Breite 1000 x 1005 mm
218350		Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster, in anthrazit, Höhe x Breite 1000 x 1005 mm
218352	·	Sockelblende, Höhe x Breite 100 x 1005 mm, für Schrankbreite 1005 mm, Aus Stahl in schwarz