

Bauer

Fahrbare Auffangwanne AW

für 1 x 60-Liter-Fass, Auffangvolumen 61 l, Höhe x Breite x Tiefe 1075 x 500 x 940 mm, mit Fassbock und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 222470

Bauer Fahrbare Auffangwanne AW

für 1 x 60-Liter-Fass auf Fassbock

Fahrbare Auffangwanne

- für 1 x 60-Liter-Fass
- Auffangvolumen 61 l
- Höhe x Breite x Tiefe 1075 x 500 x 940 mm
- mit Fassbock und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material Gitterrost	Stahl
Auffangwannentyp	Fahrbare Auffangwanne	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Auffangvolumen	61 l	Aufbauten	Schiebebügel
Kapazität	1 x 60-Liter-Fass	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Einlagerung	liegend	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Höhe	1075 mm	unterfahrbar	nein
Breite	500 mm	stapelbar	nein
Tiefe	940 mm	fahrbar	ja

Material	Stahl	Farbe Ausführung	verzinkt
Oberfläche	verzinkt	Gewicht	48 kg
Auffangwanne Ausstattung	Fassbock, Gitterrost		

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
221341		Chemikalienschutzhandschuh, aus PVC in braun, gefüttert, Größe 10, Länge 40 mm
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm