

Lagerregal - Grundfeld

ISIPACK®

ISIPACK®, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 435 mm, Fachlast 125 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 225210



Lagerregal ISIPACK®

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 435 mm
- Feldlast 500 kg
- Fachlast 125 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger

Lastverteilung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachbreite	1000 mm
Regaltyp	Lagerregal	Fachtiefe	400 mm
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalfeld	Grundfeld	Nutzung	einseitig
Material	Stahl	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Höhe	2000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1060 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Tiefe	435 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen
Fachlast	125 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	500 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	26,4 kg

Zubehör

225211



Lagerregal - Anbaufeld, ISIPACK®, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 435 mm, Fachlast 125 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung