


bott

Montagetisch

verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1300 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Ausstattung: 5 Schubladen, 1 Schrank, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 233301



Montagetisch

- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1300 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Ausstattung: 5 Schubladen, 1 Schrank
- links 5 Schubladen
- rechts 1 Schrank
- Schubladen Höhe 2x 100 mm, 3x 175 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Material Platte | Multiplex |
| Tischtyp | Montagetisch | Material Gestell | Stahl |
| Höhe | 980 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Breite | 1300 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 600 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| höhenverstellbar | nein | Farbe Front | enzianblau // RAL5010 |
| Werkbank Ausstattung | 5 Schubladen, 1 Schrank | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Unterbauten links | 5 Schubladen | Türen Anzahl | 1 Stück |
| Unterbauten rechts | 1 Schrank | Türtyp | Flügeltür |
| Schubladen Anzahl | 5 Stück | fahrbar | ja |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x 100 mm, 3x 175 mm | Rollen Anzahl / Art | 4 Rollen |
| Schubladentraglast | 50 kg | Rad-Ø | 125 mm |
| Auszug Schublade | 100 % | Gewicht | 116,236 kg |
| Auszug Sperre | Einzelauszug Sperre | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 233006 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233007 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233008 |  | Trenn- und Steckwände, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233010 |  | Trenn- und Steckwände, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233011 |  | Trenn- und Steckwände, mit 27 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233012 |  | Trenn- und Steckwände, mit 27 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |