

WSM Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 415 x 700 x 390 mm, 2 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt



Artikelnummer: 240256

Bügelparker

- Höhe x Länge x Tiefe 415 x 700 x 390 mm
- 2 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel in Bogenform mit 350 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- Boden
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Zweiradständer	Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Zweiradständertyp	Bügelparker	Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung
Höhe	415 mm	Aufstellung/Montage	Boden
Länge	700 mm	Einstellwinkel	90 °
Tiefe	390 mm	Werbefläche	nein
Reifenbreite	55 mm	Material	Stahlrohr
Rohr-Ø	18 mm	Material Verarbeitung	verschraubt

Einstellplätze Anzahl	2	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Nutzung	einseitig	Farbe Ständer	silber
Einstellbügel Form	Bogenform	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	350 mm	Gewicht	7,5 kg