

VARIOfit Paletten-Stapelbügel

mit Klemmvorrichtung, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Auflast 1000 kg, Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm, Nutzhöhe 800 mm, Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 306791



VARIOfit



VARIOfit Paletten-Stapelbügel

Paletten-Stapelbügel



- mit Klemmvorrichtung
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Auflast 1000 kg
- Höhe 800 mm
- Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
- Nutzhöhe 800 mm
- 4-fach stapelbar
- Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Technische Details

Verpackungstyp	Paletten-Stapelbügel	Tiefe	1000 mm
Befestigung Stapelbügel	mit Klemmvorrichtung	Auflast	1000 kg
Material	Stahl	stapelbar	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	lackiert
Nutzhöhe	800 mm	Farbe	blau // RAL5012
für Palettenmaße	1200 x 1000 mm	Ausführung	Typ 4

Höhe	800 mm	Gewicht	33 kg
Breite	1200 mm		

Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
528957		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 315 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau