

Hymer Fahrbare Stufen- Plattformleiter

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 400 x 440 mm, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium

Artikelnummer: 761685



HYMER



Hymer Rollbare Plattformleiter

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 400 x 440 mm
- Aufstieg einseitig
- 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufen Tiefe 80 mm
- Holmlänge 2450 mm
- aufgestellt Höhe x Breite 2200 mm x 700 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Handlauf beidseitig
- auswechselbare Leiterfüße
- Gewicht 12,2 kg



- Gemäß DIN EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Steigtechnik | Plattformleiter | Sprossen-/Holmverbindung | gebördelt |
| Leitertyp | Fahrbare Stufen-Plattformleiter | Treppengängig | nein |
| Material | Aluminium | klappbar | ja |
| Nutzung | einseitig | Unterbau | auswechselbare Leiterfüße |
| Höhe Podest | 1400 mm | fahrbar | ja |
| Breite Podest | 400 mm | Spreizsicherung | ja |
| Tiefe Podest | 440 mm | Sicherheitsbügel | ja |
| Holmlänge | 2450 mm | Handlauf | beidseitig |
| Stufen Anzahl | 6 | Ablageschale | ja |
| Stufen-/Sprossentyp | Riffelblechstufe(n) | Norm | DIN EN 131 |
| Tiefe Stufen | 80 mm | Norm TRBS /Technische Regeln für | TRBS 2121-2 |
| Höhe | 2200 mm | Garantie | 10 Jahre |
| Breite | 700 mm | Gewicht | 12,2 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 215697 |  | Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 221336 |  | Stirnwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung |
| 227867 |  | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau |
| 523835 |  | Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz |