



KABELDOOS

# 2K-12-L/sw



## 2K-12-L/sw

**Kabeldoos**

85 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 34421201

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 invoeringen, 2 bodem invoeringen, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, Gereedschap om de invoeringen te openen is niet nodig, afdichtbereik 2 - 14 mm, met binnenliggende bevestigingsmogelijkheden

zwart, zonder klemmen, voor VDE-goedgekeurde enkelvoudige klemmen



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 85 mm |
| Lengte:  | 85 mm |
| Hoogte:  | 37 mm |

### Materiaal:

|            |  |
|------------|--|
| Behuizing: | Polypropyleen,<br>Membranen uit<br>TPE |
| Deksel:    | Polypropyleen,<br>Copolymeer           |
| materiaal: | Polypropyleen                          |

## Certificaten



## Toebehoren

- HandyGrip VG 20 - klemmenstrook
- HandyGrip VG 21 - klemmenstrook
- HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook
- HandyQuick SQ 32 - steekklem
- HandyQuick SQ 52 - steekklem
- ZEL 2K-12 - trekcontlasting



KABELDOOS

## 2K-12-L/sw

### Andere eigenschappen

|  |  |
|--|--|
| Kleur:   | zwart                                    |
| Kabeldoorsnede:                                    | 2,5 mm <sup>2</sup>                      |
| Koppelbaar:  | Nee                                      |
| doorslagspanning AC:                               | 400 V                                    |
| De bescherming tegen explosiegevaar:               | zonder                                   |
| functiebehoud:                                     | zonder                                   |
| verzegelset:                                       | Nee                                      |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| PVC-vrij:  | Ja                                       |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |
| Montage :  | Zonder                                   |
| Totaal aantal invoeringen:                         | 12                                       |
| Beschermingsklasse:                                | IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -25 °C                                   |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 40 °C                                    |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 35 °C                                    |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Weerbestendig:                                     | Nee                                      |