


Cable-mate kabeldozen voor waterdichte installatie



Kabeldoos type WD2

- Deksel in alle standen te plaatsen.
- 3 nylon (PA) diafragma wartels M20 inclusief contramoer zonder flens bijverpakt per kabeldoos (art. nr. AT2522).
- Klembereik \varnothing 7 - 13 mm.

Artikelnr.:	AT2300
EAN:	8712259002682
Halogeenvrij	Ja
Verpakkinghoeveelheid	20 x 5 st.
Beschermklasse	IP56
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP56
Materiaal	Kunststof
Breedte	88 mm
Lengte	88 mm
Diameter	
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	45 mm
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Overig
Vorm	Vierkant
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	7
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Verzending	100

Cable-mate® is het innovatieve, be kroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk.

Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesmonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.