

# Expression Premium XP-6005



## DATENBLATT



Dieses kompakte und elegante Wi-Fi-Multifunktionsgerät mit separaten Einzelpatronen und zwei Papierfächern liefert sowohl hochwertige Fotos als auch gestochen scharfe Dokumente.

Machen Sie keine Kompromisse mehr: Mit dem XP-6005 erstellen Sie hochwertige Fotos und Textdokumente mit einem kompakten und eleganten Multifunktionsgerät. Dazu ist er mit seinen separaten Einzelpatronen auch noch wirtschaftlich. Sie müssen nur die jeweils verbrauchte Farbe ersetzen. Und wenn Sie fernab von Ihrem Schreibtisch drucken müssen, stehen Ihnen viele mobile Druckoptionen zur Verfügung.

### Elegant und leistungsstark

Unansehnliche Technologie gehört der Vergangenheit an: Dieses Multifunktionsgerät macht aus jeder Perspektive eine gute Figur. Dank der geringen Stellfläche, verbraucht es nur wenig Platz, sodass Sie es praktisch überall aufstellen können.

### Die Vorteile beider Welten

Dank der neuen Claria Premium-Tintenserie mit fünf Farben aus Farbstoff- und Pigmenttinten erzielen Sie gestochen scharfe und klare Textdokumente sowie brillante Fotos. Der Claria Premium-Tintensatz umfasst auch eine Photo Black-Tintenpatrone. Das sorgt für kristallklare Fotos mit lebendigen Farben und tiefen, satten Schwarztönen. Außerdem ist der Drucker sparsam, da dank separater Einzelpatronen nur die jeweils verbrauchte Farbe ersetzt werden muss.

### Mobiles Drucken


Der Foto- und Dokumentendruck von unterwegs ist ganz einfach – laden Sie einfach die kostenlose Epson iPrint App<sup>1</sup> herunter, und erleben Sie kabelloses Drucken und Scannen über Ihr Mobilgerät. Mit der kostenlosen Epson Creative Print<sup>1</sup>-App können Sie Fotos direkt von Facebook ausdrucken, Grußkarten erstellen, Fotos in Malbücher verwandeln und vieles mehr. Sie können sogar Dateien per E-Mail über Epson Email Print<sup>1</sup> von jedem beliebigen Ort auf der Welt direkt an Ihren Drucker senden.

### Benutzerfreundliche Funktionen

Der XP-6005 ist auch ohne Computer ganz einfach zu bedienen. Dazu bietet er ein 6,1 cm-LC-Farbdisplay und einen Speicherkartensteckplatz für den direkten Fotodruck. Mit den beiden Papierfächern und dem schnellen, beidseitigen DIN A4-Druck sparen Sie Zeit und außerdem Papier. Das Bedrucken geeigneter CDs und DVDs ist ebenso möglich.

## PRODUKTMERKMALE

- **Kompaktes Wi-Fi-Multifunktionsgerät**  
Drucken, scannen und kopieren
- **Mobiles Drucken**  
Drucken Sie einfach von überall aus<sup>1</sup>
- **Wi-Fi und Wi-Fi Direct**  
Kabelloses Drucken mit oder ohne WLAN-Router
- **Zwei Papierfächer an der Gerätevorderseite**  
Eines für DIN A4-Papier und ein zweites für Fotopapier
- **6,1 cm großes LC-Farbdisplay**  
Scannen, kopieren und drucken Sie Fotos direkt von einer Speicherkarte



## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| TECHNIK                 |  |
|-------------------------|--|
| Druckmethode            | Epson Micro Piezo™-Druckkopf                   |
| Minimale Tröpfchengröße | 1,5 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Tintentechnologie       | Claria™ Premium Ink                            |
| Druckauflösung          | 5.760 x 1.440 dpi                              |

| DRUCK   |  |
|---|--|
| Druckgeschwindigkeit  | 15,8 Seiten/Min Schwarzweiß, 11,3 Seiten/Min Farbe   |
| ISO/IEC 24734   |  |
| Maximale Druckgeschwindigkeit   | 32 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 32 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 15 Sekunden pro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper) |
| Farben  | Schwarz, Photo Black, Cyan, Gelb, Magenta  |
| Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |  |

| SCANNEN       |   |
|---------------|---|
| Scanauflösung | 1.200 dpi x 4.800 dpi (horizontal x vertikal) |
| Scannertyp    | Contact image sensor (CIS)                    |

| PAPIERSPEZIFIKATIONEN   |   |
|-------------------------|---|
| Anzahl der Papierfächer | 2   |
| Papierformate           | DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, No. 10 (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag) |
| Duplex                  | Ja (DIN A4, Normalpapier)   |
| Seitenrand              | 0 mm oben, 0 mm rechts, 0 mm unten, 0 mm links (Wo Rand festgelegt ist. Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten)  |
| Papierfachkapazität     | 100 Blatt Standard, 20 Seiten Fotopapier  |
| Medienverarbeitung      | Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Randlosdruck, CD/DVD-Druck  |

| ALLGEMEINES                             |   |
|---|---|
| Energieverbrauch                        | 18 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus), 6 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), ENERGY STAR® qualifiziert |
| Abmessungen                             | 349 x 340 x 142 mm (Breite x Tiefe x Höhe)  |
| Gewicht                                 | 6,6 kg  |
| Geräuschpegel                           | 4,6 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 33 dB(A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus                  |
| Kompatible Betriebssysteme              | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2         |
| Enthaltene Software                     | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD  |
| WLAN-Sicherheit                         | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)  |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)                     |
| Colour                                  | White   |

| SONSTIGES |  |
|-----------|--|
| Garantie  | 12 Monate Carry in<br>Optionale Garantieverlängerung verfügbar |

## LOGISTIKINFORMATIONEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Artikelnummer     | C11CG18404         |
| Barcode           | 8715946633879      |
| Kartonabmessungen | 485 x 210 x 415 mm |
| Kartongewicht     | 7,99 kg            |
| Ursprungsland     | Indonesien         |
| Palettengröße     | 20 Stück (2 x 10)  |

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Expression Premium XP-6005

### LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Software (CD)
- Garantiedokument

### TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



Kiwi 202XL



550 Seiten\*



800 Seiten\*



650 Seiten\*

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

### EMPFOHLENES PAPIER



Photo Paper  
Glossy



Value Glossy  
Photo Paper

1. Für Epson iPrint und Epson Creative Print sind eine Wireless-Verbindung und Epson Druck-Apps erforderlich. Für Epson Email Print, Epson Remote Print Driver und Epson Scan-to-Cloud ist eine Internetverbindung erforderlich. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter [www.epson.de/connect](http://www.epson.de/connect).

**EPSON®**