

DATENBLATT

Spleißbox SC 9/125µ OS2 nicht ausziehbar 48 Pigtails/24 Kuppl.



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails
 Metallgehäuse tiefenverstellbar
 Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16
 6 x selbstklebende Faserführung
 Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Allgemeine Daten

Ausziehbar	nicht ausziehbar
Mit Gehäuse	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Mit Pigtails	Ja
Mit Frontplatte	Ja

General data

Höhe	44,5 mm
Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt
Kupplungen	SC
Kupplungsmaterial	Kunststoffkupplung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox SC 9/125 μ OS2 nicht ausziehbar 48 Pigtails/24 Kuppl.

Kabelaufbau

Faserart	Singlemode 9/125
----------	------------------

Abmessungen

Breite	483,0 mm
--------	----------

Dimensions

Tiefe	244,0 mm
-------	----------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Farbe	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B70223.12	Spleißbox SC 9/125 μ OS2 nicht ausziehbar 12 Pigtails/6 Kuppl.	12	grau	6	12 x SC	SC-Duplex	7035	SC-Duplex	blau
B70223.24	Spleißbox SC 9/125 μ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtails/12 Kuppl.	12	grau	12	24 x SC	SC-Duplex	7035	SC-Duplex	blau
B70223.48	Spleißbox SC 9/125 μ OS2 nicht ausziehbar 48 Pigtails/24 Kuppl.	24	grau	24	48 x SC	SC-Duplex	7035	SC-Duplex	blau

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

