

Drehschrauber Pistolengriff

371-EU

Drehschrauber Direktantrieb 1/4" Sechskant



Druckluft-Drehschrauber umsteuerbar mit Pistolengriff. Servicewerkzeug für Gewerbe und Industrie.

- 0,25 kW.
- 1800 1/min.
- Formschlüssige Klauenkupplung.
- Ein-Hand-Umsteuerung

Technische Daten

Kupplung	Klauenkupplung
Freie Drehzahl (1/min)	1800
Max. Drehmoment (Nm)	13
Leistung (kW)	0,25
Klingenhalter	1/4" Sechskant
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Mindestschlauchweite (mm)	10
Gewicht (kg)	1,1
Gesamtlänge (mm)	188

371-EU



Drehschrauber Direktantrieb 1/4" Sechskant



BLD-1

Federzug 0,4kg min, 1,0kg max,
1600 mm, 0,6kg



BLD-2

Federzug 1,0kg min, 2,0kg max,
1600 mm, 0,6kg