

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE26-2SA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V
Bemessungsstrom	61,8 A
Verlustleistung	0,152 kW

### Mechanische Daten

Schutzart	IP00
Nettogewicht	34,00 kg
Breite	250,0 mm
Höhe	305,0 mm
Tiefe	262,0 mm

### Anschlüsse

#### Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	50,00 mm <sup>2</sup>

#### Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	50,00 mm <sup>2</sup>

#### Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

#### PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M6
------------	-------------