

## Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Traglast 300 kg, Durchmesser 160 mm, Naben Länge 59 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243526

### Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 300 kg
- Durchmesser 160 mm
- Naben Länge 59 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Rückenloch
Rollentyp	Transportgeräterollen	Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Edelstahl
Traglast	300 kg	Feststeller	ohne
Bereifung	Polyurethan	Fadenschutz	nein
Rad-Ø	160 mm	Nabenlänge	59 mm
Material Felge	Polyamid	Gewicht	1,56 kg

