

BS-ROLLEN

Heberolle

BS ROLLEN

Traglast 750 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Rad Ø 75 mm, Nabe mit Gleitlager, Nivellierfuß-Feststeller, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 95 mm



Artikelnummer: 253551

Heberolle

- Traglast 750 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Rad Ø 75 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Nivellierfuß-Feststeller
- Gehäuse aus Gussaluminium
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 95 mm
- Schraubloch Abstand 70 x 70 mm

Technische Details

Bauform	Lenkrolle	Befestigungselement	Platte
Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Gussaluminium
Rollentyp	Heberolle	Feststeller	Nivellierfuß-Feststeller
Traglast	750 kg	Höhe	120 mm
Bereifung	Polyamid	Höhenverstellungsbereich	12 mm
elektrisch leitend	nein	Länge Platte	95 mm
Durchmesser Rad	75 mm	Breite Platte	95 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	70 x 70 mm
Schwenklager	Kugellager	Gewicht	1,526 kg

