

VARIOfit Seitenbügelwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 880 x 445 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Aufbau 4 Bügel, mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit TPE-Bereifung



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 531460



VARIOfit Langgut-Raumspars-Wagen (C+C)

Traglast 400 kg

Seitenbügelwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 880 x 445 mm
- Ladehöhe 280 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Aufbau 4 Bügel
- mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wagentyp	Plattformwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Plattformwagentyp	Seitenbügelwagen	Euronorm	nein
Traglast	400 kg	Schiebebügel	2 Stück
Ladehöhe	280 mm	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	880 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	445 mm	Bereifung	TPE
Material Plattform	Siebdruckplatte	Radlager	Kugellager
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Rad-Ø	160 mm
Aufbauten	4 Bügel	Breite	640 mm
nestbar	ja	Garantie	12 Jahre
Material Gestell	Stahl	Gewicht	32 kg
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet		