

## Stirnrad-Flaschenzug

Zuglast 5000 kg, Standardhub Länge  
3 m, Anzahl Kettenstränge 2

Artikelnummer: 907758



## Stirnrad-Flaschenzug

### Traglast 5000 kg

Stirnrad-Flaschenzug

- Zuglast 5000 kg
- Standardhub Länge 3 m
- Anzahl Kettenstränge 2
- Gehäuse aus Stahl
- Kette galvanisch verzinkt
- Haken aus Stahl
- drehbarer Haken
- Haken mit Blechsicherungskappe
- Bauhöhe 675 mm
- Hubkraft 47 daN
- mit Sicherheitsbremse

## Technische Details




Hebegerät	Hebezeug	Material Gehäuse	Stahl
Hebezeugtyp	Flaschenzug	Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Zuglast	5000 kg	Material Haken	Stahl
Standardhub	3 m	Oberfläche Kette	galvanisch verzinkt
Bedienung	Hub manuell	Haken Verarbeitung	geschmiedet
Hubkraft	47 daN	Maß A	252 mm

Strangzahl	2 Stück	Maß B	183 mm
Material	Stahl	Maß C	49 mm
Bauhöhe	675 mm	Gewicht	39,7 kg

## Zubehör

907871	.	Mehrhub für Stirnrad-Flaschenzug, für Mehrhub mit 5000 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung