

## Sichtlagerkasten Classic

Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 /  
200 mm, Aus Polypropylen in gelb

VE 27 Stück

Artikelnummer: 974325



## Sichtlagerkasten Classic

mit großer Griffmulde für leichtes Anheben


Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm
- Aus Polypropylen in gelb
- Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
- Rollenbahngesegnet





## Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	rollenbahngesegnet	ja
Euronorm	nein	stapelbar	ja
Höhe	125 mm	Griff	große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Breite	145 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Tiefe	230 mm	Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Bodentiefe	200 mm	Farbe	gelb
Material	Polypropylen	Größe	4 - HxBxT 122x140x230/200 mm
recyclebar	ja	Gewicht	0,23 kg
Gefahrstoffeeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen		

## Zubehör

989468		Etikett für Sichtlagerkästen, für Behälter Höhe x Breite 122 x 140 mm
--------	---	---

### Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau