Sichtlagerkasten

Classic

Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in gelb

VE 27 Stück

Artikelnummer: 974325



Sichtlagerkasten Classic

mit großer Griffmulde für leichtes Anheben

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm
- Aus Polypropylen in gelb
- Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
- Rollenbahngeeignet

Technische Details			
Behältertyp	Sichtlagerkasten	rollenbahngeeignet	ja
Euronorm	nein	stapelbar	ja
Höhe	125 mm	Griff	große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Breite	145 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Tiefe	230 mm	Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Bodentiefe	200 mm	Farbe	gelb
Material	Polypropylen	Größe	4 - HxBxT 122x140x230/200 mm
recycelbar	ja	Gewicht	0,23 kg
Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen		

Zubehör

