



Beispiel

Bestellzeichen: PC 081607
Artikelnummer: 7032620
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074003638
E-Nummer:
 Finland: 3423430
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212002665
 Elektrische Nummer Italien: 7301025
 Elektrische Nummer Schweden: 2536113

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	160	80	65	Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
inch:	6.3	3.1	2.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07/IK08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelschraubenmaterial	Rostfreier Stahl			Brandklassifikation: UL 746C 5V
:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelfarbe:	RAL 7035			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Zertifikate:
Temperatur Bereich:				SGS Fimko
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Gost R
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			
:				
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			

