

Technische Daten

Hersteller-Nr.

Gehäuse

Netzteil

Motherboard

Prozessor

Arbeitsspeicher

Speichertyp

Laufwerke

Grafikkarte

Festplatte

Anschlüsse

Besonderheiten

Abmessungen

Stromverbrauch

Betriebssystem

Zubehör

Sonstiges

EAN

blueCE-101

Flepo Aluminiumgehäuse

Externes Netzteil (12V/5A)

Flepo

Intel Celeron J4125 - lüfterlos

1x SO-DIMM Slot, max. 8GB

So-Dimm DDR4 2400

Ohne

Intel HD Graphics 600 (IGP)

Ohne

Intern: M.2 SSD-SATA (M.2 2280 M-Key Slot) • 1x DDR4 SO-DIMM

max. 8GB • 1x SATA (2,5" HDD)

Extern: 2x RJ45 10/100/1000Mbit • 2x USB 2.0 • 4x USB 3.0 • 1x 9-Pin

seriell • 2x Display Port • 1x HDMI • Audio out /Line• Audio in/MIC

WiFi/BT (M.2 2230 E-Key Slot), SIM Card Slot (M.2 2242 B-Key Slot)

BxHxT: 144x126,5x42mm

Idle 48W / Standby 0,5W

Ohne

VESA Halterung

24-Monate BRING-IN-SERVICE

4038816198013

Lüfterloser mini PC

