

stay connected

MST Einphasen Sicherheitstransformator

P: 800VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC


Einphasen- Sicherheitstransformator 800 VA Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen







stay connected




Abbildung stellvertretend

Zulassungen





Eingang	
Eingangsspannung	230/400 V AC
Frequenz	5060 Hz
Eingangsstrom	3.5 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)
Einschaltstrom	50 A (230 V AC); 29 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	219 A (110 V AC)
Allgemeine Daten	
Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20+40 °C (Lagertemperatur -40+80 °C)
Abmessungen H × B × T	136.3×150×149 mm
Befestigungsmaße a × b × c	107.5×122×7 mm
Bohrung Ø	7×11 mm
Ausgang	
Ausgangsspannung	24 V AC (SELV)
Ausgangsleistung	800 VA
Kauf männische Daten	
EAN	4048879078573
eClass	27031302
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05/17



stay connected

Zolltarifnummer 85043180

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05/17