

## FPMA-VESAMAC2127 NEOMOUNTS IMAC VESA ADAPTERPLATTE

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	15 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm

#### FUNKTIONALITÄT

Typ	Fixiert
Anpassungstyp	Keine


#### INFORMATIONEN

Farbe	Silber
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371445546

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

**Neomounts FPMA-VESAMAC2127 ist ein VESA iMac (2012-2020) Adapter. Montage auf eine VESA 75x75 oder 100x100 Halterung.**

Mit dem Neomounts Adapter Modell PLASMA-VESAMAC2127, erhalten Sie eine Apple iMac-Bildschirm Halterung mit einem VESA-Lochmuster. Durch die Verwendung dieses VESA-Lochmusters, können Sie einen iMac mit einer Neomounts Tischhalterung oder Wandhalterung aufhängen. Der Mac-Adapter verfügt über das VESA-Lochmuster: 75x75 und 100x100. Der Adapter ist mit den 21.5" bis 27" Bildschirmen kompatibel. Wie funktioniert es? Installieren Sie diese Halterung an den vorhandenen iMac Fuß. Montieren Sie den Adapter an jede gewünschte Neomounts Wand- oder Tischhalterung. Die Installation erfolgt über das VESA-Lochmuster 75x75 und 100x100. Neomounts bietet eine große Auswahl. Besuchen Sie unsere Website für die gewünschte Unterstützung. Dieser Adapter wird inklusive Installationsmaterial geliefert.