

NMPRO-C12

SUPPORTO DA SOFFITTO VIDEOWALL

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo*	32 inch
Dim. max. schermo*	65 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	30 kg (per schermo)
Schermi	2
Minimo VESA	100x100 mm
Massimo VESA	600x400 mm


FUNZIONALITÀ

Tipologia	Girare Fisso
Regolazione altezza	325 cm
Regolazione della larghezza	69 cm
Regolazione della profondità	20 cm
Perno (gradi)	180°
Tipo di regolazione	Manuale

INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371447601

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

NMPRO-C12 è un supporto da soffitto Videowall per schermi LCD/LED/Plasma fino a 65" - Nero


Il montaggio a soffitto Videowall Neomounts Pro, modello NMPRO-C12 consente di collegare due schermi LCD/LED/PLASMA sul soffitto.

Il supporto NMPRO-C12 è adatto a schermi fino a 55"/65" con una capacità massima di trasporto di 30 kg per schermo. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA da 100x100 fino a 600x400 mm.

* Tutto il materiale di installazione è incluso con il prodotto.

NMPRO-C12

SUPPORTO DA SOFFITTO VIDEOWALL



Neomounts

Measuring unit: mm