

6024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

Eigenschaften

D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.


Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.

Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.

Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.

Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.

Wartungsfreundliche Scharnierelemente (Schmutz kann sich nicht festsetzen).



6024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

STUFENZAHL	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
HOLM (CA. MM)	81	81	81	81	81	81	81
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	80	80	80	80	80	80	80
LÄNGE (CA. M)	0.78	1.02	1.26	1.5	1.77	2	2.5
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.21	0.44	0.67	0.91	1.14	1.37	1.83
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	1.71	1.94	2.17	2.41	2.64	2.87	3.33
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.21	2.44	2.67	2.91	3.14	3.37	3.83
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	0.65	0.9	1.15	1.35	1.6	1.8	2.3
GESAMTBREITE (CA. MM)	450	475	500	525	550	575	625
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	375	375	375	375	375	375	375
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.75	0.95	1.15	1.35	1.55	1.75	2.1
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	4.6	5.7	6.9	8.1	9.5	10.8	13.7
GEWICHT (CA. KG)	4.6	5.7	6.9	8.1	9.5	10.8	13.7
BEST.-NR.	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420